

Mikroszűrő LFMA-D-MAXI-A

Cikkszám: 192568

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Maxi
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	0.01 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	2 bar...12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint Inert gázok
Szűrőhatékonyság	99.9999 %
Tartályvédelem	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	1.5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Maradék olajtartalom	0.01 mg/m³
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbесzerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
1. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap
2. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Tartály alapanyaga	PC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis