


Mágnesszelep MN1H-2-3/8-MS

Cikkszám: 161727

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Membránszelep
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	G3/8
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint négyyszög forma
Névleges szélesség	13 mm
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Kézi segédműködtetés	tartozékkal reteszelő Nem reteszelő
Áramlásirány	nem reverzibilis
Közeg	szűrt sűrített levegő, 200 µm szűrő
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény 110 V AC: 60 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény 230 V AC: 50 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény 230 V AC: 60 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény 24 V DC: 2,5 W
Visszaállítás módja	pneumatikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
Közegnyomás	0,5 bar...10 bar
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	2900 l/min
Bekapcsolási idő	30 ms
Kikapcsolási idő	100 ms
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Csavar anyagszáma	1.4301
Terméksúly	450 g
Védettség	IP65 csatlakozó aljzattal