


Visszacsapó szelep VBNF-LBA-G14-Q8

Cikkszám: 1927027

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	feloldható visszacsapó funkció
Kiegészítő funkció kiválasztása	kézi légtelenítés
1. pneumatikus csatlakozás	QS-8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
21. vezérlőlevegő csatlakozó	QS-8
Rögzítés módja	becsavarozható
Üzemi nyomás	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	PBT
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérelt visszacsapó funkció működtetési típusa	pneumatikus
Kézi légtelenítő funkció	Nem reteszelő
Elfordíthatóság	360 fok / állandó elfordulás nem megengedett
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	2.9 psi...145 psi
Normál térfogatáram: 1->2 (6-0)	1100 l/min
Normál névleges áramlás: 1->2 (6-5)	620 l/min
Kikapcsolási idő	11 ms
Bekapcsolási idő	8 ms
Robbanásvédelem	2. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Névleges meghúzási nyomaték	10 Nm

Jellemző	Érték
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	65.6 g
Burkolat alapanyaga	ES-BE
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	PBT
Tömítések alapanyaga	NBR
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Oldógyűrű alapanyaga	POM