

Vákuumgenerátor VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Cikkszám: 193637

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	0.45 mm
Raszterméret	13 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakterisztikája	magas szívótérfogatóáram Inline
Szerkezeti felépítés	Egyenes forma
Üzemi nyomás max. szívótérfogatóáramhoz	6 bar
Üzemi nyomás	1 bar...8 bar
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Magas szívótérfogatóáram légkörrel szemben	12 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	1.57 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	12 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
1. pneumatikus csatlakozás	QS-6
3. pneumatikus csatlakozás	nincs összefogva
Vákuumcsatlakozás	QS-6 csatlakozó hüvely
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Fúvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Ház alapanyaga	POM-erősítéssel
Csavarzatok alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett