


**Vakdugó**  
**CQC-28H**  
Cikkszám: 194590

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                              |
| Kötegméret                                   | 1                                                            |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.95 bar...7 bar                                            |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                | -0.95 bar...15 bar                                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint               |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                                           |
| Élelmiszerekkel használható                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                               |
| Környezeti hőmérséklet                       | -25 °C...70 °C                                               |
| Terméksúly                                   | 22 g                                                         |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | CQ-28 csatlakozó hüvely                                      |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | CQ-28 push-in hüvely                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                            |
| Vakdugó alapanyaga                           | POM                                                          |