

# Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1/8-D-7-MINI-A

Cikkszám: 162762

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Mini                                                             |
| Sorozat                                                      | D                                                                |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel                                          |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                               |
| Kondenzátum leeresztő                                        | teljesen automatikus                                             |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szűrőszabályzó manométerrel<br>Proporcionális szabványos kódkenő |
| Max. kondenzátummennyiség                                    | 22 cm <sup>3</sup>                                               |
| Szűrőfinomság                                                | 40 µm                                                            |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                    |
| Nyomáskijelző                                                | manométerrel                                                     |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                              |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.5 bar...7 bar                                                  |
| Max. nyomáshiszterézis                                       | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 800 l/min                                                        |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)     |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:8:-] szerint<br>Inert gázok  |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                   |
| Terméksúly                                                   | 660 g                                                            |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal                                 |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/8                                                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/8                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                |

| Jellemző           | Érték            |
|--------------------|------------------|
| Ház alapanyaga     | Cink-présöntvény |
| Tartály alapanyaga | PC               |