

Lengőfej
CRSGS-M12X1,25
Cikkszám: 195583

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12x1,25
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	129 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Külső gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Belső gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél