


Lapos henger DZF-11/16"- -A-P-A

Cikkszám: 162973

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.04 hüvelyk...8 hüvelyk
Dugattyú Ø	11/16" ekvivalens átmérő
Dugattyúrúd menete	5/16-24 UNF-2A
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	1.2 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0.074 ft-lbf
Az elfordulás elleni biztosítás max. forgatónyomatéka	1.77 in-lbf
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	27.7 lbf
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	34.4 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	24 g
Mozgatott tömeg 0 hüvelyk löket esetén	0.85 oz
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	4 g
Többlet mozgatott tömeg 1 hüvelyk löketenként	0.36 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	13 g
Súlytöbblet 1 hüvelyk löketenként	1.16 oz
Alapsúly 0 mm löket esetén	107 g
Alaptömeg 0 hüvelyk löket esetén	3.77 oz

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	választhatóan: belső menettel tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	10-32 UNF-2B
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyú tömítés alapanyaga	NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél