

# Mágnesszelep CDVI5.0-MT2H-5LS

Cikkszám: 196657

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 5/2, monostabil                                              |
| Működtetés módja                                             | elektromos                                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 650 l/min                                                    |
| Pneumatikus munkacsatlakozás                                 | Csatlakozólap                                                |
| Üzemi feszültség                                             | 24 V DC                                                      |
| Üzemi nyomás                                                 | -0.9 bar...10 bar                                            |
| Szerkezeti felépítés                                         | Hengeres tolózár                                             |
| Visszaállítás módja                                          | pneumatikus rugó                                             |
| Névleges szélesség                                           | 5 mm                                                         |
| Távozó levegő funkció                                        | fojtható                                                     |
| Tömítés elve                                                 | lágý                                                         |
| Kézi segédműködtetés                                         | Nem reteszelő                                                |
| Vezérlés módja                                               | elővezérelt                                                  |
| Vezérlőlevegőellátás                                         | külső                                                        |
| Áramlásirány                                                 | megfordítható                                                |
| Tudnivaló a kényszerdinamizálásról                           | Kapcsolási gyakoriság: legalább 1/hónap                      |
| Vezérlőnyomás                                                | 3 bar...8 bar                                                |
| b érték                                                      | 0.38                                                         |
| C érték                                                      | 2.75 l/sbar                                                  |
| Kikapcsolási idő                                             | 22 ms                                                        |
| Bekapcsolási idő                                             | 12 ms                                                        |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 3 - nagy korróziós igénybevétel                              |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B2-L                                               |
| Közeghőmérséklet                                             | -5 °C...50 °C                                                |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -5 °C...50 °C                                                |
| Terméksúly                                                   | 195 g                                                        |
| Rögzítés módja                                               | becsavarozható                                               |
| Vezérlő távozó levegő 82/84                                  | Csatlakozólap                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | Csatlakozólap                                                |

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 2. pneumatikus csatlakozó             | Csatlakozólap         |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | Csatlakozólap         |
| 4. pneumatikus csatlakozó             | Csatlakozólap         |
| 5. pneumatikus csatlakozó             | Csatlakozólap         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR<br>TPE-O          |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény |