

Szervomotor EMME-AS-40-M-LV-AS

Cikkszám: 2082444

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...40 °C
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Szigetelésvédelmi osztály	F
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Védettség	IP21
Elektromos csatlakozástechnika	Csatlakozó
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
DC névleges üzemi feszültség	360 V
DC névleges feszültség	360 V
Tekercs kapcsolási jellege	Csillag belül
Póluspárok száma	2
Nyugalmi forgatónyomaték	0.35 Nm
Névleges forgatónyomaték	0.21 Nm
Csúcs forgatónyomaték	1.4 Nm
Névleges fordulatszám	9000 1/min
Max. fordulatszám	10000 1/min
Motor névleges teljesítménye	200 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	1.6 A
Motor névleges árama	1.2 A
Csúcsáramerősség	6.4 A

Jellemző	Érték
Motorállandó	0.175 Nm/A
Fázis-fázis feszültségállandó	13.2 mVmin
Tekercsellenállás, fázis-fázis	8.6 ohm
Tekercs induktivitás, fázis-fázis	4.51 mH
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	0.054 kgcm ²
Terméksúly	700 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	12 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	115 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut single turn
Forgórészjeladó interfész	HIPERFACE®
A forgórészjeladó mérési elve	kapacitív
A forgórészjeladó szinusz/koszinusz periódusai fordulatonként	16
Forgórészjeladó jellemző felbontása	12 bit/s
Tipikus forgórészjeladó szögpontosság	20 arcmin
MTTFd, részkomponens	340 év, forgórészjeladó