

Szabványos henger
DSBG-...-200- -
Cikkszám: 2344936

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	1 mm...2700 mm
Dugattyú Ø	200 mm
Dugattyúrúd menete	M36x2 M36 M30x2 M27x2 M27 M24 M20x1,5 M20
Szabvány alapján	ISO 15552
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 15552
Dugattyúrúdvég	Külső menet Belső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Összehúzócsavar Hengercső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Dugattyúrúd meghosszabbított külső menete Belső menet a dugattyúrúdon Speciális menet a dugattyúrúdon Meghosszabbított dugattyúrúd Fém lemez Erős korrózióvédelem Folyamatos dugattyúrúd Hőálló tömítések max. 120°C Forgatás rögzítési pozíciója beszorított Forgatás rögzítési pozíciója csavarozott Közbetét a zárósapka oldalán Közbetét mindkét oldalon Közbetét a csapágyfedél oldalán Változtatható hosszúságú csomók Hőmérséklettartomány 0 és 150°C között Dugattyúrúd rövidített külső menete egyszoldali dugattyúrúd közelítéskapcsolóhoz

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Működési mód	kettős működésű
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
ATEX-kategória, gáz	II 2G
ATEX-kategória, por	II 2D
Robbanóképes gázok elleni védelem	c T4
Robbanóképes porok elleni védelem	c T120°C
Ex környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel 3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
Ütközési energia a végállásokban	4 J...4.8 J
Csillapítási hossz	48 mm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	18096 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	18096 N...18850 N
Pneumatikus csatlakozó	G3/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alumínium öntvény, bevonatos
Dugattyú tömítés alapanyaga	FPM NBR
Dugattyú alapanyaga	Alumínium öntvény
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél, keménykrómozott erősen ötvöztött acél erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítéslehúzó alapanyaga	FPM NBR
Puffer tömítés alapanyaga	FPM TPE-U(PU)
Puffer dugattyú alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet POM
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-törlő alapanyaga	Sárgaréz
Csapágy alapanyaga	Bronz Fém-műanyag kompozit
Peremes anya alapanyaga	Acél, horganyzott
Összehúzócsavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Közbetét alapanyaga	erősen ötvöztött acél erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Lengő felerősítés alapanyaga	Gömbgrafitos öntöttvas, festett