


Csatlakozó vezeték NEBC-C-S1WA9HS-K-2.5-N-B-LE5-PT-S10

Cikkszám: 2376018

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	DIN 47100
Jegyzőkönyv	I-port
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Csatlakozási gyakoriság	50
Terméksúly	300 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	9
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	5
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	2x 4-40 UNC csavar tömítéssel
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	5.2 A
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	26 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	78 mm
Kábelátmérő	6.5 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	5 x 0,5 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.5 mm ²
Védettség	IP65 IP67 IP69K

Jellemző	Érték
Megjegyzés a védettségről	szereelt állapotban
Különleges tulajdonságok	könnyen tisztítható
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...40 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	szürke
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél
Tömítések alapanyaga	EPDM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott bronz
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC