

# Szabványos henger DSBG-160-200-P-N3

Cikkszám: 2536754

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 200 mm                                                       |
| Dugattyú Ø                                                 | 160 mm                                                       |
| Dugattyúrúd menete                                         | M36x2                                                        |
| Csillapítás                                                | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon           |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Megfelel a szabványnak                                     | ISO 15552                                                    |
| Dugattyúrúdvég                                             | Külső menet                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Összehúzócsavar<br>Hengercső      |
| Változatok                                                 | egyoldali dugattyúrúd                                        |
| Üzemi nyomás                                               | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                         |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 3.3 J                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 11310 N                                                      |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 12064 N                                                      |
| Mozgatott tömeg                                            | 6232 g                                                       |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                          | 4292 g                                                       |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként                  | 97 g                                                         |
| Terméksúly                                                 | 15911 g                                                      |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 11751 g                                                      |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 208 g                                                        |
| Rögzítés módja                                             | belső menettel<br>tartozékkal<br>választhatóan:              |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G3/4                                                         |

| Jellemző                              | Érték                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                          |
| Fedél alapanyaga                      | Alumínium öntvény, bevonatos               |
| Dugattyú tömítés alapanyaga           | NBR                                        |
| Dugattyú alapanyaga                   | Alumínium öntvény                          |
| Dugattyúrúd alapanyaga                | erősen ötvöztött acél                      |
| Dugattyúrúd-tömítéslehúzó alapanyaga  | NBR                                        |
| Puffer tömítés alapanyaga             | TPE-U(PU)                                  |
| Puffer dugattyú alapanyaga            | POM                                        |
| Hengercső alapanyaga                  | Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált |
| Anyacsavar alapanyaga                 | Acél, horganyzott                          |
| Csapágy alapanyaga                    | Fém-műanyag kompozit                       |
| Peremes anya alapanyaga               | Acél, horganyzott                          |
| Összehúzócsavar alapanyaga            | erősen ötvöztött acél                      |