

Busz csomópont CPX-FB37

Cikkszám: 2735960

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	EtherCAT
Méretetek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt is) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Terméksúly	125 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Termék-specifikus LED kijelző	M: Módosítás, paraméterezés PL: terheléscsatlakozás PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: Rendszerhiba
Busz-specifikus LED kijelző	Error: kommunikációs hiba LA X1: Hálózat aktív port 1 LA X2: Hálózat aktív port 2 Futás: kommunikációs állapot
Eszköz-specifikus diagnosztika	Csatorna- és modulatorientált diagnosztika Modulok alulfeszültsége Diagnosztikai memória
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Terepibusz interfész	2x aljzat, M12x1, 4 pólusú, D-kódolású
Maximális címkapacitás, bemenetek	128 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	128 byte
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Failsafe reakció Csatornák kényszerítése Jelbeállítás Rendszerparaméterek
Átviteli sebesség	100 Mbit/s
Konfigurációs támogatás	ESI fájl

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés terepibuszon keresztül Diagnosztika objektum Emergency Message Kompatibilitási mód az FB38-hoz Modular Device Profile (MDP) A rendszer állapota folyamatadatokon keresztül leképezhető Változó PDO mapping Kiegészítő diagnosztikai interfész a kezelőegységekhez
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 100 mA