


Stop henger EFSD-20-PV-M12

Cikkszám: 2942445

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	elektromos stop henger
Méret	20
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	Hall szenzorral
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95% nem kondenzáló
Csillapítási hossz	11.5 mm
Terméksúly	420 g
Max. ciklusfrekvencia	0.33 Hz
Rögzítés módja	felfogó készlettel
Befutási idő	0.1 s
Kitolási idő	0.1 s
Megengedett keresztirányú erő a kapcsolási folyamat során	20 N
Engedély	RCM jelzés
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Fedél alapanyaga	PA Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, keményre eloxált
Dugattyúrod alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	Acél, bevonattal
Max. áramfelvétel	2 A
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültségingadozások	+/- 15%
Motorfajta	Léptetőmotor
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint

Jellemző	Érték
Védettség	IP40
Max. vezeték hossz	30 m
Üzemkész állapot kijelző	LED
Aktuátor elektromos csatlakozója, csatlakozás típusa	Dugasz
Hajtómű elektromos csatlakozása, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
Hajtómű elektromos csatlakozása, pólusok/erek száma	5
Elektromos csatlakozó, aktuátor, max. áramfelvétel	1.9 A
Érzékelő elektromos csatlakozó, csatlakozási típus	Dugasz
Érzékelő elektromos csatlakozója, csatlakozástechnika	M12x1 A-kódolás az EN 61076-2-101 szerint
Érzékelő elektromos csatlakozója, pólusok/erek száma	5
Elektromos csatlakozó, érzékelő, max. áramfelvétel	0.3 A