


Csatlakozó aljzat MSSD-C

Cikkszám: 34583

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Kábelkimenet	döntött
Kábelkimenet megjegyzés	90°-kal elforgatható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	22 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű A forma a DIN EN 175301-803 szerint négyyszög forma MSC négyyszög forma MSN1
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...300 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	16 A
Védővezető csatlakozás	van
Kábelcsavarzat	Pg9
Kábelátmérő	6 mm...8 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...90 °C
Csapághőmérséklet	-40 °C...90 °C

Jellemző	Érték
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Műanyag
Ház színe	fekete
Tömítések alapanyaga	NBR