

# Csatlakozólap VABS-S7-RB-B-G14-VDE1-R12

Cikkszám: 3580505

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                        |
| Vezérlőlevegőellátás                  | külső<br>belső                                                         |
| Üzemi nyomás                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                        |
| Robbanásvédelem                       | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint                        |
| KBK korrózióállósági osztály          | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                     |
| Védettség                             | IP65                                                                   |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal                                                        |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó          | G1/4                                                                   |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                                                   |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                   |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                      |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium, ematal bevonattal                                           |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                                                    |