

Stop henger STAF-80-40-P-A-R

Cikkszám: 164894

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	40 mm
Dugattyú Ø	80 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű húzó
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd görgővel
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Csavaróbiztosíték/vezető	lapított dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje	13300 N
Megengedett keresztirányú erő a kapcsolási folyamat során	4000 N
Terméksúly	5350 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Fedél alanyaga	Alumínium
Tömítések alanyaga	NBR
Ház alanyaga	Alumínium
Dugattyúrúd alanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Görgő alanyaga	Acél