

Csatlakozó hüvely KD2-M5-A

Cikkszám: 4087

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.4 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	83 l/min...131 l/min
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	90 l/min...142 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.85 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 15%
Terméksúly	10 g
1. pneumatikus csatlakozás	M5 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Rugók alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Menettömítés alapanyaga	NBR erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Menetes elem alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Rögzítő gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szelep test alapanyaga	Sárgaréz
Kioldóhüvely alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett