

**Mikroszűrő**  
**LFMA-1/2-D-MIDI-A-NPT**  
 Cikkszám: 173733

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                                                              | Érték                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sorozat                                                               | D                                                              |
| Méret                                                                 | Midi                                                           |
| Szűrőfinomság                                                         | 0.01 µm                                                        |
| Kondenzátum leeresztő                                                 | teljesen automatikus                                           |
| Üzemi nyomás                                                          | 2 bar...12 bar                                                 |
| Üzemi közeg                                                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint<br>Inert gázok |
| Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 1120 l/min                                                     |
| Min. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 330 l/min                                                      |
| Szűrőhatékonyság                                                      | 99.9999 %                                                      |
| Tartályvédelem                                                        | Fém védőkosár                                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                                          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Közeghőmérséklet                                                      | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                                | -10 °C...60 °C                                                 |
| Maradék olajtartalom                                                  | 0.01 mg/m³                                                     |
| Rögzítés módja                                                        | Vezetékbeszerelés<br>felerősítővel<br>választhatóan:           |
| Beépítési helyzet                                                     | függőleges                                                     |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                            | 1/2 NPT                                                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                             | 1/2 NPT                                                        |
| Ház alapanyaga                                                        | Cink-présöntvény                                               |
| Szűrő alapanyaga                                                      | Boroszilikát rost                                              |
| Tartály alapanyaga                                                    | PC                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                 | RoHS-kompatibilis                                              |