


Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1-D-5M-MAXI-NPT

Cikkszám: 173888

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Beépítési helyzet	függőleges
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szűrőfinomság	5 µm
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	7200 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2520 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés felerősítővel választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	1 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC