

Gömbcsap
VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16
Cikkszám: 4809124

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	3 NPT
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F0710
Belső Ø	76 mm
DN névleges szélesség	80
Szelepfunkció	2/2
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	63
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	103 Nm
Szabvány alapján	ASME B1.20.1 ISO 5211
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [–:–:] szerint Inert gázok Víz semleges folyadékok
Közeghőmérséklet	–20 °C...200 °C
Kv átfolyás	995 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Ház anyagszáma	1.4408
Üléktömítés alapanyaga	PTFE
Tömítések alapanyaga	FPM PTFE
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Golyó anyagszáma	1.4401
Tengely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tengely anyagszáma	1.4401
Terméksúly	7750 g
Engedély	CRN
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel