


Lengőkarima SNCB-40

Cikkszám: 174391

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Szabvány alapján	ISO 15552
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezes tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	155 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Alumínium présöntvény
Csap alapanyaga	Acél, horganyzott
Csapágy alapanyaga	Műanyag
Tárcsa alapanyaga	Acél, horganyzott
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott
Biztosító alapanyaga	Rugóacél, horganyzott