

Lengőkarima SNCB-63-R3

Cikkszám: 176947

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Szabvány alapján	ISO 15552
Változatok	Erős korrózióvédelem
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Max. terhelhetőség	4 kN
Terméksúly	371 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Alumínium présöntvény védőbevonattal
Csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csapágy alapanyaga	Műanyag
Tárcsa alapanyaga	Acél, horganyzott
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Biztosító alapanyaga	Rugóacél, horganyzott