


Lineáris hajtómű DLGF-G-25-250-PPSA

Cikkszám: 5072353

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Lökét	250 mm
Dugattyú Ø	25 mm
Csillapítás	önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Alap vezetés
Elviteli elv	alakkal záró (rész)
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	9 mm
Max. erő F _y	0 N
Max. -F _z erő (a hajtómű felé)	164 N
Max. +F _z erő (a hajtóműtől távol)	95 N
Max. M _x nyomaték	1.1 Nm
Max. M _y nyomaték	4.5 Nm
Max. M _z nyomaték	1.4 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	295 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	295 N
Mozgatott tömeg	110 g
Terméksúly	1836 g
Helyettesítő csatlakozók	lásd a termékrajzot
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés átmenő furattal tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	G1/8

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis rézmentes
Fedél alapanyaga	Alumínium öntvény, bevonatos
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium