


Szervomotor EMMT-AS-80-S-LS-RMB

Cikkszám: 5255428

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Celsius-fokonként -1,5%-os csökkenéssel
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	F
Max. tekercselési hőmérséklet	155 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérsékletfelügyelet	Digitális motorhőmérséklet átvitel ezen keresztül: EnDat 2.2
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	IP40 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez IP65 radiális tengelytömítéssel rendelkező motortengelyhez IP67 motorházhoz, csatlakozástechnikával
Körbenfutási pontosság, koaxialitás, síkban futás a DIN SPEC 42955 szerint	N
Kiegyensúlyozás jósága	G 2,5
Reteszelési nyomaték	<1,0%-a a csúcsnyomatéknak
Csapágy élettartama névleges feltételek mellett	20000 h
Interfész kód Motor Out	80P
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M23x1
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	15
Szennyezettségi fok	2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E342973
DC névleges üzemi feszültség	325 V
Tekercs kapcsolási jellege	Csillag belül
Póluspárok száma	5
Nyugalmi forgatónyomaték	1.46 Nm
Névleges forgatónyomaték	1.3 Nm
Csúcs forgatónyomaték	2.8 Nm
Névleges fordulatszám	3000 1/min
Max. fordulatszám	6700 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	14000 1/min
Szöggyorsulás	100000 rad/s ²
Motor névleges teljesítménye	408 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	3.1 A
Motor névleges árama	2.7 A
Csúcsáramerősség	8.4 A
Motorállandó	0.48 Nm/A
Nyugalmi helyzeti forgatónyomaték-állandó	0.57 Nm/A
Fázis-fázis feszültségállandó	34.3 mVmin
Tekercsellenállás, fázis-fázis	4.93 ohm
Tekercs induktivitás, fázis-fázis	16.3 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	10.2 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	12.2 mH
Elektromos időállandó	4.9 ms
Hőmérsékleti időállandó	42 min
Hőmérsékleti ellenállás	0.95 K/W
Mérőkarima	250 x 250 x 15 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	0.897 kgcm ²
Terméksúly	2720 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	120 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	620 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut multi turn
Forgórészjeladó, gyártói jelölés	EQI 1131
Forgórészjeladó abszolút érzékelhető fordulatszámai	4096
Forgórészjeladó interfész	EnDat 22
A forgórészjeladó mérési elve	induktív
Forgórészjeladó DC üzemi feszültsége	5 V
A forgórészjeladó DC üzemi feszültségtartománya	3.6 V...14 V
Forgórészjeladó, pozícióértékek fordulatonként	524288
Forgórészjeladó felbontás	19 bit/s
A forgórészjeladó rendszerének szögmérési pontossága	-120 "...120 "
Fék tartónyomatéka	4.5 Nm
Üzemi feszültség, DC, fék	24 V

Jellemző	Érték
Áramfelvétel, fék	0.5 A
Fék teljesítményfelvétele	12 W
Tekercsellenállás, fék	48 ohm
Tekercsinduktivitás, fék	1000 mH
Szétkapcsolási idő, fék	55 ms
Zárási idő, fék	15 ms
Aktiválási késedelem, DC, fék	3 ms
Max. üresjáratú fordulatszám, fék	10000 1/min
Max. súrlódási munka fékezésenként	8200 J
A vészmegállások száma óránként	1
Teljes fék súrlódási munka	580 kJ
Fék tehetetlenségi nyomatéka	0.249 kgcm ²
Rögzítőfék kapcsolási holtjátékai	10 mill. üresjárat (súrlódás nélkül!)
MTTF, részkomponens	190 év, forgórészjeladó