


Cikkszám: 5255444



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Celsius-fokonként -1,5%-os csökkenéssel
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	F
Max. tekercselési hőmérséklet	155 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérsékletfelügyelet	Digitális motorhőmérséklet átvitel ezen keresztül: EnDat 2.2
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	IP40 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez IP65 radiális tengelytömítéssel rendelkező motortengelyhez IP67 motorházhoz, csatlakozástechnikával
Körbenfutási pontosság, koaxialitás, síkban futás a DIN SPEC 42955 szerint	N
Kiegyensúlyozás jósága	G 2,5
Reteszelési nyomaték	<1,0%-a a csúcspanomatéknak
Csapágy élettartama névleges feltételek mellett	20000 h
Interfész kód Motor Out	80P
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M23x1
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	15
Szennyezettségi fok	2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E342973
DC névleges üzemi feszültség	325 V
Tekercs kapcsolási jellege	Csillag belül
Póluspárok száma	5
Nyugalmi forgatónyomaték	3.5 Nm
Névleges forgatónyomaték	2.9 Nm
Csúcs forgatónyomaték	9.9 Nm
Névleges fordulatszám	3000 1/min
Max. fordulatszám	6400 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	14000 1/min
Motor névleges teljesítménye	910 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	6.7 A
Motor névleges árama	5.5 A
Csúcsáramerősség	27.3 A
Motorállandó	0.53 Nm/A
Nyugalmi helyzeti forgatónyomaték-állandó	0.6 Nm/A
Fázis-fázis feszültségállandó	36 mVmin
Tekercsellenállás, fázis-fázis	1.13 ohm
Tekercs induktivitás, fázis-fázis	5.2 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	3.1 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	3.9 mH
Elektromos időállandó	6.9 ms
Hőmérsékleti időállandó	48 min
Hőmérsékleti ellenállás	0.68 K/W
Mérőkarima	250 x 250 x 15 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	1.993 kgcm ²
Terméksúly	4120 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	120 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	620 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut multi turn
Forgórészjeladó, gyártói jelölés	EQI 1131
Forgórészjeladó abszolút érzékelhető fordulatszámai	4096
Forgórészjeladó interfész	EnDat 22
A forgórészjeladó mérési elve	induktív
Forgórészjeladó DC üzemi feszültsége	5 V
A forgórészjeladó DC üzemi feszültségtartománya	3.6 V...14 V
Forgórészjeladó, pozícióértékek fordulatonként	524288
Forgórészjeladó felbontás	19 bit/s
A forgórészjeladó rendszerének szög mérési pontossága	-120 " ...120 "
Fék tartónyomatéka	7 Nm
Üzemi feszültség, DC, fék	24 V
Áramfelvétel, fék	0.63 A

Jellemző	Érték
Fék teljesítményfelvétele	15 W
Tekercsellenállás, fék	38.4 ohm
Tekercsinduktivitás, fék	900 mH
Szétkapcsolási idő, fék	45 ms
Zárási idő, fék	30 ms
Aktiválási késedelem, DC, fék	4 ms
Max. üresjáratú fordulatszám, fék	10000 1/min
Max. súrlódási munka fékezésenként	12000 J
Fék tehetetlenségi nyomatéka	0.459 kgcm ²
Rögzítőfék kapcsolási holtjátékai	10 mill. üresjárat (súrlódás nélkül!)
MTTF, részkomponens	190 év, forgórészjeladó
Energiahatékonyság	ENEFF (CN) / 2. osztály