

Vákuumgenerátor VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1

Cikkszám: 526114

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	0.45 mm
Raszterméret	10 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakteristikája	magas szívótérfogatóram Standard
Szerkezeti felépítés	T forma
Üzemi nyomás max. szívótérfogatóramhoz	5 bar
Üzemi nyomás	1 bar...8 bar
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Magas szívótérfogatóram légkörrel szemben	15.7 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	1.7 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	15 g
Rögzítés módja	átmenő furattal tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	QS-4
3. pneumatikus csatlakozás	QS-4
Vákuumcsatlakozás	QS-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Fúvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Ház alapanyaga	POM-erősítéssel
Csavarzatok alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett