

Finomszűrő
MS6N-LFM
Cikkszám: 527671

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	6
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	0.01 µm...1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus teljesen automatikus, elektromosan vezérelt manuális reteszelő Kézzel forgatható félautomata
Üzemi nyomás	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6::4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [3::2] szerint ISO 8573-1:2010 [5::3] szerinti sűrített levegő
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár beépítve fém csészeként
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Differenciálynomás jelző	Optikai kijelző nyomásérzékelővel
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Rögztítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Ház alanyaga	Alumínium présöntvény
Szűrő alanyaga	Boroszilikát rost
Tömítések alanyaga	NBR
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis