

# Bekapcsoló szelep MS6N-EE

Cikkszám: 527683

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                         | Hengeres tolózár                                                                                                                                                 |
| Működtetés módja                                             | elektromos                                                                                                                                                       |
| Távozó levegő funkció                                        | nem fojtható                                                                                                                                                     |
| Kézi segédműködtetés                                         | reteszelő<br>nincs<br>Nem reteszelő                                                                                                                              |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                                                                                                                                                  |
| Vezérlés módja                                               | elővezérelt                                                                                                                                                      |
| Szelepfunkció                                                | 3/2 zárva monostabil                                                                                                                                             |
| Nyomáskijelző                                                | G1/4 előkészítve<br>nyomásérzékelővel<br>manométerrel                                                                                                            |
| Üzemi nyomás                                                 | 4 bar...18 bar                                                                                                                                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 2600 l/min...7000 l/min                                                                                                                                          |
| Bekapcsolási időtartam                                       | 100%                                                                                                                                                             |
| Tekercsparaméterek                                           | 110 V AC: 50/60 Hz, 3,0 VA húzóteljesítmény, 2,4 VA tartóteljesítmény<br>230 V AC: 50/60 Hz, 3,0 VA húzóteljesítmény, 2,4 VA tartóteljesítmény<br>24 V DC: 2,5 W |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                                                                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                   |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                   |
| Védettség                                                    | IP65                                                                                                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                   |
| Engedély                                                     | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                        |
| KC-jel                                                       | KC-EMC                                                                                                                                                           |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)              | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                                                                                                          |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)            | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint                                                                   |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                                                                                                   |

| Jellemző                   | Érték                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Rögzítés módja             | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan: |
| Beépítési helyzet          | tetszés szerint                                    |
| Áramlásirány               | nem reverzibilis                                   |
| Terméksúly                 | 740 g                                              |
| 3. pneumatikus csatlakozás | G1/2                                               |
| Vezérlőlevegőellátás       | belső                                              |
| Tömítések alapanyaga       | NBR                                                |
| Ház alapanyaga             | Alumínium présöntvény                              |