

Csavarzat
NPCK-C-D-M5-K4
Cikkszám: 1857681

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	O-gyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0–85 °C-on max. 0,6 MPa Gőz: 0-0,15 MPa, 0-1,5 bar, 0-22 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) Gőz
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérsékletre vonatkozó megjegyzés	Gőz: max. 120 °C
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	Megfelelő csövek alkalmazásával és a csövek maximális üzemi nyomása mellett az N PCK –40 és 60 °C között használható.
Névleges meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	4.2 g
1. pneumatikus csatlakozás	M5 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hollandi anya alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítőgyűrű alapanyaga	EPDM