# Dugaszolható T-csavarzat
# QST-G1/8-4

Cikkszám: 186157

## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 2.8 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Tömítőgyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | T forma |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...87 psi |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges<br>Víz: G-menet csak OL típusú tömítőgyűrűvel mint kiegészítő tartozékkal lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózionak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tiszta szoba osztály | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...80 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 5.4 Nm |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése | ± 20% |
| Terméksúly | 15 g |
| Kimenetek száma | 2 |
| Ellátó vezetékek száma | 1 |
| Rögzítés módja | 13 mm-es hatlapfejű csavar |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/8 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Oldógyűrű színe | kék |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga | Nikkelezett sárgaréz |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PBT |
| Oldógyűrű alapanyaga | POM |
| Tömlőtömítés alapanyaga | NBR |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |