



Vákuumgenerátor VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A

Cikkszám: 532647

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	1.4 mm
Raszterméret	18 mm
Hangtompító kivitele	nyitott
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektor karakterisztikája	Standard nagy szívási térfogat
Integrált funkció	Pneumatikus kidobóimpulzus szelep Nyitott hangtompító
Szerkezeti felépítés	T forma
Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz	5 bar
Üzemi nyomás	1 bar...8 bar
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben	92.6 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	0.28 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Tisztítási javaslat	Szappanlúg
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett	69 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	85 g
Rögzítés módja	átmenő furattal szerelősínnel tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	QS-8
3. pneumatikus csatlakozás	Nyitott hangtompító
Vákuumcsatlakozás	QS-8
Csatlakozómenet alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR
Fűvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Ház alapanyaga	Megerősített PA POM-erősítéssel
Hangtompító alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet POM PU-hab
Csavarok alapanyaga	Acél
Csavarzatok alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett