


# Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1/2-D-O-MAXI-A

Cikkszám: 186509

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Maxi                                                                  |
| Sorozat                                                      | D                                                                     |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel                                               |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                                    |
| Kondenzátum leeresztő                                        | teljesen automatikus                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szűrőszabályzó nyomásmérő nélkül<br>Proporcionális szabványos kódkenő |
| Max. kondenzátummennyiség                                    | 80 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Szűrőfinomság                                                | 40 µm                                                                 |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                         |
| Nyomáskijelző                                                | G1/4 előkészítve                                                      |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                   |
| Nyomásszabályzó-tartomány                                    | 0.5 bar...12 bar                                                      |
| Max. nyomáshiszterézis                                       | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                        |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 7600 l/min                                                            |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok        |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)          |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                  |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:8:-] szerint                      |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                        |
| Terméksúly                                                   | 2280 g                                                                |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal                                      |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2                                                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/2                                                                  |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                                      |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                                    |