


# Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB4N-1/4-FRC2:J6M1

Cikkszám: 533949

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | 4                                                                                                                |
| Sorozat                                                      | MS                                                                                                               |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb beépített zárral                                                                                     |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                                                                               |
| Szűrőfinomság                                                | 40 µm                                                                                                            |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szűrőszabályzó manométerrel<br>Proporcionális szabványos kódkenő                                                 |
| Szabályozó funkció                                           | Állandó kimeneti nyomás<br>előnyomás-kompenzációval<br>szekunder légtelenítéssel<br>visszaáramlási magatartással |
| Tartályvédelem                                               | Műanyag védőkosár                                                                                                |
| Nyomáskijelző                                                | manométerrel                                                                                                     |
| Üzemi nyomás                                                 | 1.5 bar...12 bar                                                                                                 |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 1 bar...7 bar                                                                                                    |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1400 l/min                                                                                                       |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint<br>Inert gázok                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                             |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                                                   |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint                                                                  |
| Közeghőmérséklet                                             | 5 °C...60 °C                                                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 5 °C...60 °C                                                                                                     |
| Terméksúly                                                   | 500 g                                                                                                            |
| Rögzítés módja                                               | tartozékkal                                                                                                      |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 1/4 NPT                                                                                                          |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 1/4 NPT                                                                                                          |
| Ház alapanyaga                                               | Alumínium présöntvény                                                                                            |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                                                                               |