


# Vákuum szívkorong ESS-80-BN

Cikkszám: 189394

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Szívkorong magasságkiegyenlítés           | 10 mm                                                       |
| Min. munkadarabsugár                      | 430 mm                                                      |
| Névleges szélesség                        | 6 mm                                                        |
| Szívkorong átmérője                       | 80 mm                                                       |
| Szívkorong kapacitása                     | 63.9 cm <sup>3</sup>                                        |
| Csatlakozási helyzet                      | felső                                                       |
| Beépítési helyzet                         | tetszés szerint                                             |
| Szívkorong tartó hozzárendelése           | 5-ös méret                                                  |
| Szívkorongalak                            | kerek harmonika, 1,5-szörös                                 |
| Üzemi nyomás                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Üzemi közeg                               | léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján             |
| KBK korrózióállósági osztály              | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                    |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-A1-L                                              |
| Élelmiszerekkel használható               | Lásd a bővebb anyaginformációt                              |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 °C...70 °C                                              |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson          | 213.6 N                                                     |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson | 199.5 N                                                     |
| Terméksúly                                | 139 g                                                       |
| Rögzítés módja                            | vákuumcsatlakozással                                        |
| Vákuumcsatlakozás                         | M10                                                         |
| Szín                                      | fekete                                                      |
| Shore-keménység                           | 50 +/- 5                                                    |
| Beecsavarható tengelycsap alapanyaga      | POM<br>Acél, nikkelezett<br>Horganyzott és krómozott acél   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                                           |

| Jellemző               | Érték |
|------------------------|-------|
| Szívókorong alapanyaga | NBR   |