


Vákuum szívkorong ESS-80-BU

Cikkszám: 189395

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívkorong magasságkiegyenlítés	10 mm
Min. munkadarabsugár	430 mm
Névleges szélesség	6 mm
Szívkorong átmérője	80 mm
Szívkorong kapacitása	63.9 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívkorong tartó hozzárendelése	5-ös méret
Szívkorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	213.6 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	132.5 N
Terméksúly	139 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M10
Szín	kék
Shore-keménység	60 +/- 5
Beecsavarható tengelycsap alapanyaga	POM Acél, nikkelezett Horganyzott és krómozott acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Szívókorong alapanyaga	PUR