


# Szabványos henger DSNU-20-10-PPV-A

Cikkszám: 1908289

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 10 mm                                                        |
| Dugattyú Ø                                                 | 20 mm                                                        |
| Dugattyúrúd menete                                         | M8                                                           |
| Csillapítás                                                | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható         |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Megfelel a szabványnak                                     | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432                                    |
| Dugattyúrúdvég                                             | Külső menet                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                         |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Változatok                                                 | egyoldali dugattyúrúd                                        |
| Üzemi nyomás                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                            |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Tiszta szoba osztály                                       | 6. osztály az ISO 14644-1 szerint                            |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 0.2 J                                                        |
| Csillapítási hossz                                         | 15 mm                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 158.3 N                                                      |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 188.5 N                                                      |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                          | 44 g                                                         |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként                  | 4 g                                                          |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 186.8 g                                                      |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 7.2 g                                                        |
| Rögzítés módja                                             | tartozékkal                                                  |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G1/8                                                         |

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |
| Fedél alapanyaga                      | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>színtelen eloxált |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR<br>TPE-U(PU)                                |
| Dugattyúrúd alapanyaga                | erősen ötvözött rozsdamentes acél               |
| Hengercső alapanyaga                  | erősen ötvözött rozsdamentes acél               |