

# Tandem henger DNCT-40- -PPV-A

Cikkszám: 191107

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 2 mm...500 mm                                                    |
| Dugattyú Ø                                                 | 40 mm                                                            |
| Szabvány alapján                                           | ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Csillapítás                                                | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható             |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                                  |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                                  |
| Dugattyúrúdvég                                             | Külső menet                                                      |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilcső                             |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                             |
| Változatok                                                 | egyoldali dugattyúrúd                                            |
| Üzemi nyomás                                               | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                             |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                  |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)     |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...80 °C                                                   |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 0.2 J                                                            |
| Csillapítási hossz                                         | 20 mm                                                            |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 1266 N                                                           |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 1387 N                                                           |
| Rögzítés módja                                             | tartozékkal                                                      |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G1/4                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                                                |
| Fedél alapanyaga                                           | Alumínium présöntvény                                            |
| Tömítések alapanyaga                                       | NBR<br>TPE-U(PU)                                                 |
| Ház alapanyaga                                             | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>csúszáseloxált                    |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                     | erősen ötvözött acél                                             |