

Dugasz
SEA-5GS-11-DUO
Cikkszám: 192010

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61984
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	24 g
Elektromos csatlakozó	5 pólusú A forma M12x1 Egyenes csatlakozó / csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	60 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	60 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Kábelcsavarzat	Pg11
Megengedett kábelátmérő	2 x 2,5 - 2,9 mm vagy 2 x 5 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alanyaga	PA
Ház színe	fekete
Hollandi anya alanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alanyaga	Sárgaréz Fehér bronz bevonattal