

Véghelyzet szabályozó SPC11-MTS-AIF

Cikkszám: 192218

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Adatmentés	Flashmemória
Vezérlőjelek	Távírányító / tanítás / bal / jobb bemenet Bemeneti pozíció 1/2/3/4 Error-Ready kimenet 1/2/3/4 kilépési pozíció
Kijelző	3 jegyű Piros szín Hétszegmenses kijelző
Kezelő elemek	3 nyomógomb Fólia billentyűzet
Kimenetek védelme	elektronikus max. kioldó áram 500 mA az összes kimenet összege felett
Digitális kimenetek száma	5
Digitális bemenetek száma	8
Kimenetek kivitele	az IEC 61131-2 szerint pozitív logika (PNP) nincs galvanikus leválasztás
Bemenetek kivitele	az IEC 61131-2 szerint pozitív logika (PNP) nincs galvanikus leválasztás
Visszapattanási idő bemenetek	20 ms
Max. áramerősség proporcionális szeleppel	1.1 A
Max. áramfelvétel proporcionális szelep nélkül	70 mA
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Bemeneti áramfogyasztás	4 mA
Teherbírás/kimenet	0.1 A
Megengedett feszültségingadozások	+/- 25%
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Folyamatos ütésállóság a DIN/IEC 68 2-82 szerint	ellenőrizve 2. fokozat szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L

Jellemző	Érték
Relatív páratartalom	0 - 95% nem kondenzáló
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Rezgésállóság a DIN/IEC 68 2-6 szerint	ellenőrizve 1. fokozat szerint
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	400 g
Üzemi feszültség elektromos csatlakozása, be- és kimenetek	15 pólusú SUB-D Dugasz
Proporcionális szelep elektromos csatlakozója	7 pólusú
Útmérő rendszer elektromos csatlakozója	6 pólusú
Kábelhossz	0.3 m