


Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Cikkszám: 537658

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Szélesség	88 mm
Sorozat	DB
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szűrő-szabályzó-olajozó
Szűrőfinomság	5 µm
Szabályzó funkció	szekunder légtelenítéssel visszaáramlási magatartással
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Nyomásszabályzó-tartomány	0.5 bar...7 bar
1. bemeneti nyomás	1.5 bar...10 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.5 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	550 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok
jóváhagyott olajok	Festo speciális olaj 1 literes tartályban Rendelési kód: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viszkózitási tartomány 32 mm ² /s 40°C-on Viszkózitási tartomány 32 mm ² /s (cSt) 40 °C-on
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Olajviszkózitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C

Jellemző	Érték
Terméksúly	300 g
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés átmenő furattal felerősítővel
Manométer csatlakozója	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Tömítések alapanyaga	NBR
Forgatógomb alapanyaga	POM
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Tartály alapanyaga	PC