



Közelítéskapcsoló SIED-M30B-ZS-K-L-PA

Cikkszám: 538340

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Mérési elv	induktív
Névleges kapcsolási távolság	10 mm
Biztosított kapcsolási távolság	8.1 mm
Csökkentő tényezők	Alumínium = 0,35-0,5 Rozsdamentes acél St 18/8 = 0,6 - 1,0 Réz = 0,25-0,45 Sárgarézt = 0,35-0,5 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezőmentes 2-vezetékes
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Hiszterézis	0.3 mm...1.5 mm
Max. DC kapcsolási frekvencia	20 Hz
AC max. kapcsolási frekvenciája	20 Hz
Max. kimeneti áram	300 mA
Feszültségesés	6 V
Legkisebb terhelési áramerősség	3 mA
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Üzemi feszültségi tartomány, AC	20 V...250 V
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...300 V
Hálózati frekvencia	50 Hz...60 Hz
Üresjárat áram	1.5 mA

Jellemző	Érték
Póluscsere elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	2-eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC
Méret	M30
Rögzítés módja	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	5 Nm
Beépítés módja	tömör
Terméksúly	175 g
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	0 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
További érzékelő információk kiválasztása	egyen- és váltakozó feszültséghez
Elektromos kimenet	érintkezőmentes 2-vezetékes
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Poliamid ház