


**Többpólusú**  
**CPV10-VI-P4-M7-D**  
Cikkszám: 538812

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint                                                                                                                                                |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EX előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint                                                                                                    |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély             | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                                                                        |
| Robbanásvédelem                                   | 1. zóna (ATEX)<br>1. zóna (IEC-EX)<br>1. zóna (UKEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>2. zóna (IEC-EX)<br>21. zóna (ATEX)<br>21. zóna (IEC-EX)<br>21. zóna (UKEX)<br>22. zóna (ATEX)<br>22. zóna (IEC-EX) |
| Tanúsítványt kiállító szerv                       | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                                                |
| ATEX-kategória, gáz                               | II 2G                                                                                                                                                                                         |
| ATEX-kategória, por                               | II 2D                                                                                                                                                                                         |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                 | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                                  |
| Robbanóképes porok elleni védelem                 | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                                                 |
| Ex környezeti hőmérséklet                         | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                                                                                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                                                                                          |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                             |
| Terméksúly                                        | 150 g                                                                                                                                                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                             |
| Tömítések alapanyaga                              | NBR                                                                                                                                                                                           |
| Lap alapanyaga                                    | Kovácsolt alumínium ötvözet                                                                                                                                                                   |