


Handling modul HSW-12-AS

Cikkszám: 540232

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöket	15 mm...25 mm
Méret	12
Max. lineáris löket 90°-os elfordulási szögben	142/142 mm
Z-löket	80 mm...100 mm
Csillapítás	Zajcsillapítás ütköző sapkával
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Hajtótengely Lineáris megvezetés plusz golyóscsapágy kényszerített mozgássorozat
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Végállás ismétlési pontossága	+/-0,02 mm
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghajtó nyomaték a hajtótengelyen	12.25 Nm
Max. axiális erő a hajtótengelyen	18 N
Max. Mx nyomaték	1.5 Nm
Max. My nyomaték	1.5 Nm
Max. Mz nyomaték	1.5 Nm
Max. hasznos terhelés	1 kg
Max. radiális erő a hajtórúdnál	45 N
Maximális folyamaterő Y irányban	35 N
Terméksúly	2800 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Ütköző alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Rugónyomó elem alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Alaplap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Keresztvezeték alapanyag	Edzett acél
Lengőkar alapanyaga	Edzett acél égett

Jellemző	Érték
Kulissza alapanyaga	Edzett acél edzett
Érzékelősín alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Csap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Állítócsavar alapanyaga	erősen ötvözött acél