

Handling modul HSW-16-AP-SD

Cikkszám: 540235

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöket	20 mm...35 mm
Méret	16
Max. lineáris löket 90°-os elfordulási szögben	175/175 mm
Z-löket	80 mm...100 mm
Csillapítás	Lökéscsillapítók mindkét oldalon sima jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Lineáris megvezetés plusz golyóscsapágy Fordító hajtómű kényszerített mozgássorozat
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 bar...8 bar
Minimális ciklusidő	1 s
Végállás ismétlési pontossága	+/-0,02 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. Mx nyomaték	2.5 Nm
Max. My nyomaték	2.5 Nm
Max. Mz nyomaték	2.5 Nm
Max. hasznos terhelés	1.5 kg
Maximális folyamaterő Y irányban	50 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	55 N
Terméksúly	5400 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Ütköző alanyaga	erősen ötvöztött acél
Fedél alanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Rugónyomó elem alanyaga	erősen ötvöztött acél
Alaplap alanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált

Jellemző	Érték
Tartó alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Keresztvezeték alanyag	Edzett acél
Lengőkar alanyaga	Edzett acél égett
Kulissza alanyaga	Edzett acél edzett
Érzékelősín alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Csap alanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Állítócsavar alanyaga	erősen ötvözött acél