


Vákuumgenerátor VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3

Cikkszám: 193482

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	1.4 mm
Raszterméret	18 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakteristikája	magas vákuum Standard
Szerkezeti felépítés	T forma
Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz	5.1 bar
Üzemi nyomás	1 bar...8 bar
Üzemi nyomás max. vákuumhoz	5 bar
Max. vákuum	88 %
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben	51.6 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	0.5 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	27 g
Rögzítés módja	átmenő furattal tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	QS-6
3. pneumatikus csatlakozás	QS-8
Vákuumcsatlakozás	QS-8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Fúvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Ház alapanyaga	POM-erősítéssel

Jellemző	Érték
Csavarzatok alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett