


# Vákuumgenerátor VN-10-L-T3-PQ2-VA4-RQ2

Cikkszám: 193601

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Laval-fúvóka névleges átmérője                  | 0.95 mm                                         |
| Raszterméret                                    | 14 mm                                           |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint                                 |
| Ejektorkarakteristikája                         | magas szívótérfogatáram<br>Standard             |
| Szerkezeti felépítés                            | T forma                                         |
| Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz          | 4 bar                                           |
| Üzemi nyomás                                    | 1 bar...8 bar                                   |
| Névleges üzemi nyomás                           | 6 bar                                           |
| Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben       | 62.7 l/min                                      |
| Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett | 0.46 s                                          |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem nem lehetséges                   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - alacsony korróziónak való kitettség         |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Közeghőmérséklet                                | 0 °C...60 °C                                    |
| Környezeti hőmérséklet                          | 0 °C...60 °C                                    |
| Max. meghúzási nyomaték                         | 0.5 Nm                                          |
| Terméksúly                                      | 24 g                                            |
| Rögzítés módja                                  | átmenő furattal<br>tartozékkal                  |
| 1. pneumatikus csatlakozás                      | QS-6                                            |
| 3. pneumatikus csatlakozás                      | QS-6                                            |
| Vákuumcsatlakozás                               | G1/8                                            |
| Csatlakozómenet alapanyaga                      | Kovácsolt alumínium ötvözet                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                               |
| Tömítések alapanyaga                            | NBR                                             |
| Fúvóka alapanyaga                               | POM<br>Kovácsolt alumíniumötvözet               |
| Ház alapanyaga                                  | POM-erősítéssel                                 |
| Csavarzatok alapanyaga                          | Sárgaréz<br>níkkelezett                         |