

# Rögzítő egység DADL-EL-Q11-63

Cikkszám: 1941568

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 63                                                           |
| Elfordulási szög beállítási tartomány | 55 deg...200 deg                                             |
| Szerkezeti felépítés                  | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                      |
| Pozíciófelismerés                     | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Üzemi nyomás                          | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar<br>43.5 psi...116 psi     |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről  | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                               |
| Terméksúly                            | 2380 g                                                       |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal és központosító hüvellyel                    |
| Pneumatikus csatlakozó                | G1/8                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium<br>keményre eloxált                                |
| Házfedél alapanyaga                   | Alumínium<br>eloxált                                         |
| Csapágy alapanyaga                    | Műanyag                                                      |
| Tárcsa alapanyaga                     | Alumínium<br>eloxált                                         |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél<br>horganyzott                                          |
| Működési mód                          | egyszeres működésű<br>húzó                                   |