

Hálózati csatlakozó aljzat NECU-G78G4-C2

Cikkszám: 543108

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61984
Engedély	c CSA us (OL)
Terméksúly	58.7 g
1. elektromos csatlakozó	Egyenes aljzat, 7/8", 4 pólusú
Csatlakozó kódolása	ODVA AutoSIG
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	10 A
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Megengedett kábelátmérő	6 mm...12 mm
Csatlakozási keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Hollandi anya alapanyaga	Cink-présöntvény, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	FPM NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott rézötvözet